



Bright

Ополаскивающее средство
для машинной мойки посуды



рН рабочего раствора:

ок. 6,5

Дозировка средства:

0,1 мл / 1 л



Область применения

- Для автоматических посудомоечных машин
- Для использования в мягкой воде и воде средней жесткости

Характеристики

- Прозрачная жидкость зеленого цвета без запаха
- Ускоряет высыхание посуды
- Предупреждает образование следов от капель

Внимание

- Использовать защитные перчатки
- Избегать попадания в глаза и на кожу
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды, проконсультироваться с врачом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Представители компании Klinin установят дозирующее оборудование и отрегулируют дозировку средства.



2. Дозирование происходит в автоматическом режиме при помощи дозирующего насоса.



3. Температура воды для споласкивания: 80 - 90°C.

Следите за уровнем средства. Вовремя меняйте канистры.
Не допускайте попадания воздуха в трубку дозатора.