



F 56 Proc

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ



pH продукта: ок. 14,0

pH раствора: ок. 13,0

Концентрация:

0,3–1,5%

усиленная мойка 1,5–3%

Температура: 20–95°C

Характеристики

Прозрачная жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета

Внимание

Сильно едкое средство. Необходимо применять защитные перчатки и защиту глаз и лица. Не рекомендуется использовать для поверхностей из алюминия и цветных металлов.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Средство F56 Proc используется для щелочной циркуляционной мойки.
2. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с гигиеническим планом и инструкцией. Обеспечьте все необходимые средства защиты: перчатки, защита глаз и лица.
3. Подготовьте необходимую концентрацию и температуру раствора.
4. Время применения 5–60 минут, в зависимости от степени загрязнения. Скорость потока не менее 1,5 м/сек.
5. После применения средства проведите промывку водой

ТИТРОВАНИЕ

Титруется 10 мл рабочего раствора, используя 0,1 н HCl эталонного раствора. Фенолфталеин используется как индикатор изменения цвета (с малинового до бесцветного).

Посмотрите расход HCl (мл) на бюретке.

Концентрация рабочего раствора считается по следующей формуле:

0,1 н HCl (мл) × 0,16 = концентрация в весовых процентах.

Коэффициент проводимости — 0,07 (для кондуктометра).

0,1 н HCl (мл)	F 56 Proc w -%
1,25	0,20
6,25	1,00
9,37	1,50